


Vákuová prísavka VAS-8-M5-S-PUR-B

číslo dielca: 8025969

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Kompenzátor výšky prísavky	0,9 mm
Menovitá hodnota	2 mm
Priemer nasávania	8 mm
objem prísavky	0,095 cm ³
Efektívny priemer sania	7,1 mm
Poloha prípojky	Na boku
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	kruhová, plochá
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-0,07 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:--]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	2,8 N
Hmotnosť výrobku	4 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M5
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	TPE-U(PU)