

# Prípojovacia P-lišta VABM-B10-25-G12-7-P53

číslo dielca: 8026224

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	27,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	7
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	668 g
Typ upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina