

Prípojovacia P-lišta VABM-B10-25-N12-8-P53

Číslo dielu: 8026234

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	27.5 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	8
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	750 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	1/2 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina