

# Prípojovacia P-lišta VABM-B10-30-G34-10-P53

Číslo dielu: 8026346

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	32 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	2085 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G3/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina