

Prípojovacia P-lišta VABM-B10-30-N34-6-P53

Číslo dielu: 8026351

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Rozmer rastra | 32 mm |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Max. počet ventilových pozícií | 6 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 1452 g |
| Spôsob upevnenia | s upevňovacím uholníkom |
| Pneumatický prípoj 1 | 3/4 NPT |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |