


Prípojovací blok VABM-B10-30E-G34-5

číslo dielca: 8026362

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	32 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	5
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	3.194 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 3	G3/4
Pneumatická prípojka 5	G3/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina