

# Prípojovací blok VABM-B10-30E-N34-5-P3

číslo dielca: 8026407

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota                       |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Sieťový modul                      | 32 mm                         |
| montážna poloha                    | ľubovoľný                     |
| Max. počet miest na ventily        | 5                             |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Hmotnosť výrobku                   | 2.662 g                       |
| Typ upevnenia                      | s priebežným vŕtaním          |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 12     | 1/8 NPT                       |
| Pneumatická prípojka 1             | 3/4 NPT                       |
| Pneumatická prípojka 3             | 3/4 NPT                       |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS                  |
| Materiál prípojovacej lišty        | Hliníková tvárna zliatina     |