

Prípojovací blok VABM-B10-30E-N34-6-P3

číslo dielca: 8026408

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	32 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	3.079 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Pneumatická prípojka 1	3/4 NPT
Pneumatická prípojka 3	3/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina