

# Prípojovací blok VABM-B10-30S-N12-10-P3

Číslo dielu: 8026430

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	32 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	2413 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 3	1/2 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina