


Oddelenie kanálov VABD-S1-1-P1-C

číslo dielca: 8029438

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Funkcia odsávania | cez škrtiacu dosku |
| podľa normy | ISO 5599-1 |
| Pracovný tlak Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 0 ... 10 bar |
| Vhodnosť pre vákuum | áno |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU o nízkom napätí |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Teplota média | -10 ... 50 °C |
| Riadiace médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Teplota okolia | -10 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 60 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál oddeľovacej dosky | Oceľ NBR |