


# Elektromagnetická cievka

## VACF-B-B2-1A

číslo dielca: 8030804

FESTO

Pripojovací obrazec Tvar B, priemyselný štandard, 24 V AC/50-60 Hz.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	IEC 61010-1
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	24 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 3,9 VA, Pridržiavací výkon 2,6 VA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNVGL-TAA000011J
Okolité teplota a teplota média	-20 - 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	55,8 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar B podľa EN 175301-803 podľa priemyselného štandardu (11 mm)
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Med' Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Med'