


Elektromagnetická cievka

VACF-A-A1-7A

číslo dielca: 8030825

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	IEC 61010-1
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	48 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 2,5 VA, Pridržiavací výkon 1,7 VA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNVGL-TAA000011J
Okolité teplota a teplota média	-20 - 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	82,3 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Meď Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Meď