

Kruhové svetlo SBAL-C6-R-W-D

číslo dielca: 8031161

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Osvedčenie	RCM Mark
Pracovný odstup	100 - 300 mm
Typ osvetlenia	Kruhové svetlo
Typ svetla	biely LED difúz.
Dĺžka hriadeľa	410 - 750 mm
Elektrická prípojka	12-pólový 2x M12 Zástrčka
Spínacia hladina	Hladina 18 V ... UB
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 5 %
Činiteľ zvlňenia	5 %
Príkon prúdu v trvalej prevádzke	390 mA
Príkon prúdu v režime s bleskom	390 mA
Max. počet zariadení zapojených v rade	2
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Teplota okolia v trvalej prevádzke	0 ... 35 °C
Teplota okolia v režime s bleskom	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP67
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	150 g
Typ upevnenia	S upevňovacím uholníkom
Materiál telesa	Hliník eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS