

Lišta snímača DASP-F5-50-100-A-SR


číslo dielca: 8031582

Výbehový typ

FESTO

[vhodné pre upínací valec DFAW.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Senzorová lišta
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	2,9 Nm
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	8,4 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	1,4 g
Typ upevnenia	s priebežnou dierou a skrutkou
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutiek	vysokolegovaná oceľ