

Plastová hadica PAN-R-22X2-SW

číslo dielca: 8036207

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	22 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	350 mm
Vnútorý priemer	18 mm
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 8 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 116 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,4 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 14 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 203 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,131 kg/m
Pneumatická prípojka	Pre nástrčnú spojku s vonkajším priemerom 22 mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 62 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-A