

# Plastová hadica PAN-R-28X2,5-SW

Číslo dielu: 8036208

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	28 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	350 mm
Vnútorňý priemer	23 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.207 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 28 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 62 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A