

Manometer PAGN-63-0.025M-G14-1.6

číslo dielca: 8036756

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah zobrazenia	0 ... 0,025 MPa
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	63
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,025 MPa
Pracovný tlak	0 ... 0,25 bar 0 ... 3,625 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	1,6
Spôsob ochrany	IP43
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál okienka	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	220 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík