

Napájacia doska VABF-S1-1-P1A12-N12

Číslo dielu: 8037654

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	44 s
Funkcia odvetrávania	cez škrtiacu dosku
Založené na norme	ISO 5599-1
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	650 g
Pneumatický prípoj 1	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 3	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 5	1/2 NPT
Materiál dosky odvetrania	PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál napájacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok