

Os s klzným vedením

ELFA-RF-80- -


číslo dielca: 8037968

FESTO

Na zachytenie síl a momentov vo viacosých aplikáciách.



Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 ... 7.000 mm
Velkosť	80
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	10 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iy	269,84E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iz	1.018,5E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	800 N
Max. sila Fz	800 N
Max. odpor presunu naprázdno	40 N
Maximálny moment Mx	30 Nm
Interval mazania, závisí od zdvíhu	10.000 km
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	4.280 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	47,13 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycej pásky	Pás z nerezovej ocele
Materiál vedenia	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný