


Prechodka NEFU-D12G4-R3DW4

číslo dielca: 8040457

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka	40,1 mm
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno
Elektrický prípoj 1	Priama zásuvka, M12x1, 4-pól, D-kódovaná
Elektrický prípoj 2	Uhlová zásuvka, RJ45, 4-pól
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Vlastnosti prenosu	Zodpovedá Kategórii 5, EN 50173, trieda D Zodpovedá Kategórii 5, ISO/IEC 11801, trieda D
Spôsob ochrany	IP20 IP65 IP67
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz PA Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Farba púzdra	čierny
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz pozlátený