


Prechodka NEFU-D12G4-D12DG4

číslo dielca: 8040459

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-101
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno
Elektrický prípoj 1	Priama zásuvka, M12x1, 4-pól, D-kódovaná
Elektrický prípoj 2	Priama zásuvka, M12x1, 4-pól, D-kódovaná
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Vlastnosti prenosu	Zodpovedá Kategorii 5, EN 50173, trieda D Zodpovedá Kategorii 5, ISO/IEC 11801, trieda D
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz
Farba púzdra	strieborný
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz pozlátený