


# Elektromagnetická cievka

## VACC-S18-120-A1-1A

číslo dielca: 8040890

FESTO

pre tubus kotvy F10, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	24 V AC: 50/60 Hz, výkon 12 VA
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	530 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa EN 175301-803
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	PA Oceľ