


# Spätný ventil VABF-L1-14-H2

číslo dielca: 8047365

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť ventilu	14 mm
Funkcia ventilu	funkcia riadeného spätného ventilu
Pracovný tlak Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0,5 ... 8 bar
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1 g
Typ upevnenia	naskrutkov.
Materiálový údaj	zhoda s RoHS