

# Brzdový odpor CACR-LE2-6-W60


číslo dielca: 8047913

Výbehový typ

FESTO

Absorbuje energiu, ktorá je spätne tlačaná do medziobvodu pri brzdení, alebo externom budení.

Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	60
montážna poloha	Voľná konvekcia vertikálny vodorovne
Výkon pri 35% ED a 20°C	180 W
Menovitý výkon, brzdový odpor	60 W
Hodnota odporu	6 Ohm
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS