

Prípojovacia P-lišta OABM-P-G3-15-4

Číslo dielu: 8049145

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Počet pozícií pre zariadenia | 4 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. uťahovací moment | 3.3 Nm |
| Min. uťahovací moment | 0.3 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 97.1 g |
| Spôsob upevnenia | s priechodným otvorom |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/8 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prípojovacej dosky | Hliníková tvárna zliatina |