

Páka kyvnej kladky VAOM-R4-20-D2-52

číslo dielca: 8049236

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20 mm
Typ ovládania	mechanický
montážna poloha	Miesto pohybu
Konštrukčné vyhotovenie	Zlamovacia kladka
Druh riadenia	priamo
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál ovládacieho adaptéra	Pozinkovaná oceľ