

# Paralelná montážna sada EAMM-U-60-D32-60RB-91

číslo dielca: 8058932

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

| charakteristický znak            | Hodnota                |
|----------------------------------|------------------------|
| Velkosť                          | 60                     |
| montážna poloha                  | ľubovoľný              |
| Max. počet otáčok                | 6.000 1/min            |
| LABS - konformita                | VDMA24364-B2-L         |
| Teplota skladovania              | -25 ... 60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu        | 0 - 95 %               |
| Spôsob ochrany                   | IP40                   |
| Teplota okolia                   | -10 ... 60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti   | 26,7 kgmm <sup>2</sup> |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,07 Nm                |
| Prenosný krútiaci moment         | 3 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku                 | 1.150 g                |
| Kód rozhrania, pohon             | D32                    |
| Kód rozhrania, motor in          | 60RB                   |
| Materiálový údaj                 | zhoda s RoHS           |