

Paralelná montážna sada EAMM-U-86-S48-70AA-177

číslo dielca: 8059017

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------|-----------------------|
| Velkosť | 86 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet otáčok | 5.000 1/min |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 175 kgmm ² |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,25 Nm |
| Prenosný krútiaci moment | 9,5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 3.300 g |
| Kód rozhrania, pohon | S48 |
| Kód rozhrania, motor in | 70AA |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |