

Spojková zásuvka NPHS-D6-P-G12F

Číslo dielu: 8059273

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Normálny menovitý prietok	1950 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	122 g
Pneumatický prípoj 1	Vnútorňý závit G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS