


# Zásuvka spojky NPHS-D6-M-G14

číslo dielca: 8059275

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	8,2 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 20 bar
Štandardný menovitý prietok	1.833 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Menovitý ťahovací moment	7 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	173 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS