

Plastová hadica PTFEN-14X2-NT

Číslo dielu: 8061176

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	14 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	120 mm
Vnútorňý priemer	10 mm
Min. polomer ohybu	106 mm
Pokyny na použitie	Hadica bez potlače
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 000032...72.5 000032
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 000032...174 000032
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 V-0
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.162 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 14 mm
Farba	prírodné
Shore tvrdosť	D 55 +/-5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PTFE