

Plastová hadica PTFEN-3/8-NT-150

číslo dielca: 8061182

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Vonkajší priemer | 9,53 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 100 mm |
| Vnútorný priemer | 6,5 mm |
| Min. polomer ohybu | 63 mm |
| Pokyn pre použitie | Hadica bez potlače |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,5 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 5 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 72,5 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 12 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 174 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Ohňový test materiálu | UL94 V-0 |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Trieda čistoty | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistíte správnu inštaláciu. |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -20 ... 150 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,084 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrchnú rýchlospojku vonkajší priemer 3/8" |
| Farba | prírodná |
| Tvrdosť podľa Shore | D 55 +/-5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | PTFE |