

# Fixné škrtiace ventily-SET VFFG-T-F4-A-V1

Číslo dielu: 8062200

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Spôsob upevnenia	ryhovaný
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Veľkosť	pre priemer 4 mm
Menovitá šírka	0.5 mm...1.55 mm
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...40 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS