


Axiálna montážna sada EAMM-A-M43-70AB

číslo dielca: 8063536

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------|----------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Prenosný krútiaci moment | 12,5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 491 g |
| Kód rozhrania, pohon | M43 |
| Kód rozhrania, motor in | 70AB |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |