


# Axiálna montážna sada EAMM-A-N38-68GA

Číslo dielu: 8063587

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak       | Hodnota        |
|-----------------------------|----------------|
| Montážna poloha             | ľubovoľná      |
| Zhoda s LABS                | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota         | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu   | 0 - 95 %       |
| Druh krytia                 | IP40           |
| Teplota okolia              | -10 °C...60 °C |
| Preositeľný krútiaci moment | 12.5 Nm        |
| Hmotnosť výrobku            | 532 g          |
| Kód rozhrania akčného člena | N38            |
| Kód rozhrania vstupu motora | 68GA           |
| Pokyny k materiálu          | V zhode s RoHS |