


Hlava kamery SBPB-R5B-U3-1E1A-C

číslo dielca: 8066468

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2025. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|---|
| Rozlíšenie snímača | 1600 x 1200 Pixel (UXGA) |
| Upevnenie objektívu | C-Mount |
| Zorné pole | Závislé od zvoleného objektívu |
| Šírka | 29 mm |
| Výška | 29 mm |
| Dĺžka | 49 mm |
| Typ upevnenia | s upevňovacou sadou |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 5 V |
| Spotreba elektrickej energie | 1,3 ... 1,5 W |
| Dovolená odchýlka napätia | +/- 5 % |
| KC značka | KC-EMV |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 20 - 80 % |
| Spôsob ochrany | IP30 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Okolité podmienky | odrušenie cudzích vonkajších vplyvov Najčistejší okolitý vzduch suchý |
| Teplota okolia | 0 ... 40 °C |
| Hmotnosť výrobku | 52 g |
| doba expozície | 20 μs ... 10.000 ms |
| Pomer obrazu (Plný obraz) | 60 fps |
| Typy snímačov | Monochromatická |
| Pracovný odstup | Závislé od zvoleného objektívu |
| USB rozhranie, funkcia | Napájanie Komunikácia |
| USB rozhranie, typ pripojenia | zásuvka |
| USB rozhranie, pripojovacia technika | USB 3.0 typ B micro |
| USB rozhranie, počet pólov/žíl | 10 |
| Rozhranie vst-/výstupov, funkcia | bez funkcie |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |