

# Os ozubenej tyče EHMH-80-RP- -

číslo dielca: 8068233

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	250 ... 2.500 mm
Velkosť	80
Šírka	411 mm
Výška	245 mm
Dĺžka	pri max. zdvihu: 3268 mm pri min. zdvihu: 768 mm
montážna poloha	vertikálny
druh pohonu	Uhlová servo prevodovka
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický lineárny modul s ozubenou tyčou
vedenie	Valčekové obežné vedenie
Prevodový pomer	5:1
Pracovný tlak	6 bar
Teplota skladovania	-10 ... 40 °C
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	10 ... 40 °C
Max. stupeň účinnosti	96 %
Materiálový údaj	zhoda s RoHS