

# Redukčná vsuvka NPFC-R-G34-G14-MF

číslo dielca: 8069234

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	72,3 g
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS