

Tlmič nárazov DYSS-G8-4-4-Y1F

číslo dielca: 8073913

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Zdvih	4 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	1 m/s
Krátky nastavovací čas	0,2 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	4 mm
Maximálna nárazová sila	100 N
Max. uťahovací krútiaci moment	1 Nm
Max. spotreba energie na zdvih	0,8 J
Max. spotreba energie za hodinu	5.500 J
Max. zvyšková energia	0,006 J
sila na návrat (spätný pohyb)	0,7 N
Hmotnosť výrobku	10,2 g
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ