

# Tlmič nárazov DYSS-G8-7-5-Y1F

Číslo dielu: 8073915

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	7
Zdvih	5 mm
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	1.5 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.2 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	5 mm
Max. dorazová sila	300 N
Max. ťahovací moment	3 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	2 J
Max. absorpcia energie na hodinu	12000 J
Max. zostatková energia	0.01 J
Vratná sila	1.2 N
Min. sila zasúvania	10 N
Hmotnosť výrobku	33 g
Hmotnostný rozsah	5.5 kg
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ