



# Tlmič nárazov DYSS-G8-10-10-Y1F

číslo dielca: 8073917

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	10
Zdvih	10 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	1,5 m/s
Krátky nastavovací čas	0,2 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	10 mm
Maximálna nárazová sila	700 N
Max. uťahovací krútiaci moment	8 Nm
Max. spotreba energie na zdvih	6 J
Max. spotreba energie za hodinu	25.000 J
Max. zvyšková energia	0,03 J
sila na návrat (spätný pohyb)	4 N
Hmotnosť výrobku	105 g
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ