

# Konštrukčná zostava adaptéra EHAM-E20-40-E19-25

číslo dielca: 8080760

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Kód rozhrania, základný	E20
Kód rozhrania, formát	E19
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky adaptéra	Hliníková tvárna zliatina