

Ručný pákový ventil VHEF-H-P53C-M-N18

číslo dielca: 8080954

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Funkcia ventilu | 5/3 v kľudovej polohe zatvorený |
| Typ ovládania | manuálny |
| Šírka | 20 mm |
| Štandardný menovitý prietok | 700 l/min |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| spôsob návratnosti | mechanická pružina |
| Menovitá hodnota | 5,2 mm |
| Funkcia odsávania | škrtené |
| Pokyn pre použitie | ovládať len ručne |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Druh riadenia | priamo |
| Smer prúdenia | reverzibilný |
| Prekrytie | Pozitívne prekrytie |
| Max. spínacia frekvencia | 0,5 Hz |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Ovládací moment | 0,7 Nm |
| Max. sila na ovládanie | 200 N |
| Max. kolmá sila na ovládanie | 200 N |
| Hmotnosť výrobku | 265 g |
| Typ upevnenia | inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 3 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 4 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 5 | 1/8 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | PA - zosilnený |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál páky | PA - zosilnený |