


Lineárny portál YXML-1

číslo dielca: 8082249

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Požadovaná rovinnosť montážnych plôch	0,1 mm/m
montážna poloha	vodorovne
Konštrukčné vyhotovenie	System priamočiareho portálu s elektrickými pohonnými modulmi
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Teplota okolia	10 ... 40 °C
Interval údržby	2.500 km
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky adaptéra	Hliník, eloxovaný
Materiál upevňovacieho uholníka	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál energetických reťazí	PA - zosilnený