


Lineárny portál YXML-3

Číslo dielu: 8082251

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Potrebná rovnosť montážnych plôch	0.1 mm/m
Montážna poloha	vodorovne
Konštrukcia	Systém lineárneho portálu s modulmi elektrických pohonov
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Teplota okolia	10 °C...40 °C
Interval údržby	2500 km
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačnej dosky	Hliník, eloxovaný
Materiál upevňovacieho uholníka	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál energetického reťazca	Zosilnený PA