


Prevodovka EMGA-80-A-G5-100A

Číslo dielu: 8085349

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	80 mm
Veľkosť príruby motora	100 mm
Vôľa v pootočení	0.22 stupeň
Typ prevodovky	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	67 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	1.017 000018
Max. výstupný krútiaci moment	107 Nm
Max. účinnosť	95 %
Tuhosť pootočenia	4.8 000061
Hmotnosť výrobku	4500 g
Rozhranie prevodovky, výstup	80G
Rozhranie prevodovka - pohon	100A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS