


Regulátor tlaku VRPA-CM-Q6-E

číslo dielca: 8086004

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Pneumatická prípojka 1	QS-6
Pneumatická prípojka 2	QS-6
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok	90 l/min
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
montážna poloha	ľubovoľný
Typ ovládania	manuálny
Nastaviteľný prvok	Otočné tlačítko s aretáciou
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Rozsah regulácie tlaku MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 8 bar
Rozsah regulácie tlaku psi	14,5 ... 116 psi
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Hmotnosť výrobku	23 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál statických tesnení	NBR