

Tlakový regulačný ventil VRPA-LM-M5-Q6

Číslo dielu: 8086008

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	QS-6
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok	90 l/min
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	PBT
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob ovládania	manuálne
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Nastavovací prvok	Otočný ovládač s aretáciou
Schopnosť otáčania	360 stupňov/nie je prípustné trvalé otáčanie
Indikácia tlaku	s manometrom
Rozsah regulácie tlaku	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 000032...116 000032
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Menovitý uťahovací moment	0.8 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	29 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál statických tesnení	NBR