


Sada balancéra YHBP-

číslo dielca: 8087218

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah zdvíhu	100 ... 1.990 mm
Priemer valca	50 ... 200 mm
Podporovaná kinetika	Zdvíhací stĺp Paralélna kinematika
Ochrana proti prepólovaniu	pre pracovné napätie
Pracovný tlak Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	4 ... 8 bar
Maximálna posuvová rýchlosť	1 m/s
Rozsah pracovného napätia DC	21,6 ... 26,4 V
Spínacia doba	100 %
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Činiteľ zvlnenia	5 %
Odber prúdu pri nezaťažených výstupoch	2 A
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	IP20 pre bezpečnostné relé PNOZ IP20 pre riadiaci systém CMCB-...-C IP20 pre riadenie CECC-D IP54 pre riadiaci systém CMCB-...-CC zmontované
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Záťaž	25 ... 999 kg
Prevodový pomer kinematiky	1:5 pre zdvíhacie stĺpy 1:1 - 1:5 pre systémy s paralelnou kinematikou
Hmotnosť výrobku	4,8 ... 60,5 kg
Materiálový údaj	zhoda s RoHS