


Zarážkový valec DFST-50-30-D-Y4-A-G2

Číslo dielu: 8090407

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Zdvih | 30 mm |
| Priemer piestu | 50 mm |
| Tlmenie | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné Tlmiče nárazov, nastaviteľné, vpredu |
| Montážna poloha | zvislo |
| Spôsob fungovania | dvojčinný |
| Konštrukcia | Piestna tyč s klopou pákou |
| Snímanie polohy | pre bezdotykové snímače |
| Snímanie polohy klopnej páky | pre indukčné snímače |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie | Vodiaca tyč |
| Prevádzkový tlak | 2 bar...10 bar |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Teplota okolia | 5 °C...60 °C |
| Dĺžka tlmenia | 15 mm |
| Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč | 3000 N |
| Hmotnosť výrobku | 1900 g |
| Spôsob upevnenia | s priechodným otvorom |
| Pneumatický prípoj | G1/8 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál veka | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál piestnej tyče | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál kladky | POM |